




Šroub s plochou kulovou hlavou s dvojitou drážkou NF E25-129 Ocel Pozinkované 4.8 M6X16

Objednací číslo	24862.060.016
Značka	-
UBB	950353762921
UNSPSC	31161504
EAN	8715493593831
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	16 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	S čočkovitou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standards

NF	E25-129
----	---------

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	15
Plný závit $L \leq$	60
k (max.)	3.3
L (mm)	16
n	1.6
P	1
t (min.)	1.5

Technický náčrt

