




Šroub s plochou hlavou s drážkou a osazením DIN 923 Ocel Pozinkované 4.8 M10X20

Objednací číslo	24992.100.020
Značka	-
UBB	500645219618
UNSPSC	31161504
EAN	8717077072596
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	20 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Válcová vypouklá hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.


Standardy

DIN	923
-----	-----

Technická specifikace

b	13.5
d-D	M10
dk (max.)	20
ds (h9)	13
k	4.6
L (mm)	20
n	2.5

Technický náčrt



P 1.5

t (min.) 2.3

