



Samořezný šroub se zápustnou hlavou čochkovitou s drážkou DIN 7973 C Ocel Poniklované ST3,5X19MM

Objednací číslo 26040.035.019

Značka -

UBB 950352052100

UNSPSC 31161507

EAN 8715492651396

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr 3.5 mm

Délka 19 mm

Typ drážky Drážkované

Tvar hlavy Zápustná oválná
hlava

Materiál Ocel

Povrchová úprava Poniklované

Závit Samořezný závit

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

BS 4174

DIN 7973 C

NF E25-661 C

ISO 1483 C

Technická specifikace

D (mm) 3.5

dk 6.8

f ≈ 1.2

k ≈ 2.1

L (mm) 19

n 1

P 1.3

Technický náčrt

