
FABORY



# MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Ocel Pozinkované žlutě pasivované 3X12MM (8)

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 30005.030.012 |
| Značka | - |
| UBB | 500512197855 |
| UNSPSC | 31161508 |
| EAN | 8715494279512 |
| BAL. od 200 | Pouze celé balení |

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Průměr | 3 mm |
| Délka | 12 mm |
| Typ drážky | Pozidriv |
| Tvar hlavy | Se zápustnou hlavou |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová úprava | Pozinkované žlutě pasivované |
| Info | Pouze celá balení.F=9mm pouze v případě L≥40mm.Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked |

## Standardy

## Technická specifikace

| | |
|---|---|
| D (mm) | 3 |
| dk | 6 |
| F | 0 |
| k | 3.5 |
| L (mm) | 12 |
| Čís. křížové drážky | 1 |
| S | 8 |

## Technický nákres

