



MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápusťnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Ocel Pozinkované žlutě pasivované 3X20MM (16)

Objednací číslo	30005.030.020
Značka	-
UBB	500512198010
UNSPSC	31161508
EAN	8715494279536
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	3 mm
Délka	20 mm
Typ drážky	Pozidriv
Tvar hlavy	Se zápusťnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Info	Pouze celá balení. F=9mm pouze v případě L≥40mm. Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Standards

Technická specifikace

D (mm)	3
dk	6
F	0
k	3.5
L (mm)	20
Čís. křížové drážky	1

Technický náčrt



