



MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápusťnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4X25MM (20)

Objednací číslo	30005.040.025
Značka	-
UBB	500512199679
UNSPSC	31161508
EAN	8715494284660
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	4 mm
Délka	25 mm
Typ drážky	Pozidriv
Tvar hlavy	Se zápusťnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Info	Pouze celá balení. F=9mm pouze v případě L≥40mm. Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Standards

Technická specifikace

D (mm)	4
dk	8
F	0
k	4.5
L (mm)	25
Čís. křížové drážky	2

Technický náčrt



