
FABORY



MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4,5X25MM (20)

Objednací číslo	30005.045.025
Značka	-
UBB	500512200642
UNSPSC	31161508
EAN	8715494284769
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry


Průměr	4.5 mm
Délka	25 mm
Typ drážky	Pozidriv
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Info	Pouze celá balení.F=9mm pouze v případě L≥40mm.Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Standardy

Technická specifikace

D (mm)	4.5
dk	9
F	0
k	5
L (mm)	25
Čís. křížové drážky	2

Technický nákres



FABORY