



MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápusťnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Ocel Pozinkované žlutě pasivované 6X50MM (35)

Objednací číslo	30005.060.050
Značka	-
UBB	500512203208
UNSPSC	31161508
EAN	8715494285025
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	6 mm
Délka	50 mm
Typ drážky	Pozidriv
Tvar hlavy	Se zápusťnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Info	Pouze celá balení. F=9mm pouze v případě L≥40mm. Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Standards

Technická specifikace

D (mm)	6
dk	12
F	9
k	6.3
L (mm)	50
Čís. křížové drážky	3

Technický náčrt



