


MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Nerezocel A2 3X30MM (26)



Objednací číslo 30015.030.030

Značka -

UBB 500512205021

UNSPSC 31161508

EAN 8715494285209

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	3 mm
Délka	30 mm
Typ drážky	Pozidriv
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2

Info Pouze celá balení. F=9mm pouze v případě L≥40mm. Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Standardy

Technická specifikace

D (mm)	3
dk	6
F	0
k	3.5
L (mm)	30
Čís. křížové drážky	1
S	26

Technický náčrt

