

MAXXFAST univerzální vrut do dřeva s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Ocel Pozinkované 4,5X50MM (35)



Objednací číslo	30025.045.050
Značka	-
UBB	500512453506
UNSPSC	31161508
EAN	8715494273671
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	4.5 mm
Délka	50 mm
Typ drážky	Pozidrív
Tvar hlavy	S vypouklou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Info	Pouze celá balení.F=9mm pouze v případě L≥40mm.Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Standardy

Technická specifikace

D (mm)	4.5
dk	9
F	9
k	3.2
L (mm)	50
Čís. křížové drážky	2
S	35

Technický náčrtek

