


MAXXFAST univerzální vrut do dřeva s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Ocel Pozinkované 5X25MM (21)



Objednací číslo	30025.050.025
Značka	-
UBB	500512453845
UNSPSC	31161508
EAN	8715494273701
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (mm)	5
F	0
Délka (L) (mm)	25
S	21
Info	Pouze celá balení. F=9mm pouze v případě L≥40mm. Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Typ drážky	Pozidriv
Tvar hlavy	S vypouklou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované

Standards

Technická specifikace

d_k	10
k	3.6
Čís. křížové drážky	2

Technický náčrt

FABORY *OF COURSE.*
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

