


MAXXFAST univerzální vrut do dřeva s válcovou vypouklou hlavou s drážkou ttap® Nerezocel A2 3,5X30MM (27)



Objednací číslo	30140.035.030
Značka	-
UBB	500512276550
UNSPSC	31161508
EAN	8715494281096
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	3.5 mm
Délka	30 mm
Typ drážky	ttap®
Tvar hlavy	S vypouklou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Info	Pouze celá balení.F=9mm pouze v případě L≥40mm.Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Standardy

Technická specifikace

D (mm)	3.5
dk	7
F	0
k	2.6
L (mm)	30
Čís. ttap	15
S	27

Technický náčrt

