



ISO 8748 Pružinová ocel 420-545 HV30 2,5X12MM

Objednací číslo	39150.025.012
Značka	-
UBB	950359068331
UNSPSC	31163201
EAN	8715492809599
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	2.5 mm
Délka	12 mm
Materiál	Pružinová ocel
Technický materiál	420-545 HV30

Standardy

DIN	7344
ISO	8748

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement. V =
Střihová pevnost
dvojitá min. v
kN. Speciální
vlastnosti pružných
rovných kolíků
(spirálních
kolíků): Používány
pro demontovatelné
spoje (polohování)
dvou nebo více
dílů, lze je rovněž
použít jako hřídele a
závěsné, dorazové a
podpěrné kolíky. Díky
svému spirálnímu
průřezu (cca
2.1/4 vinutí) jsou
pružné rovné
kolíky (spirálové
kolíky) velmi
flexibilní a vhodné
k vícenásobnému
použití při
dynamickém

zatížení. Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat stříhové síly bez ohledu na jejich směr. Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž. Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.

Technická specifikace

$a \approx$	0.7
d_1 (max.)	2.73
d_1 (min.)	2.62
d_2 (max.)	2.4
D (mm)	2.5
L (mm)	12
V	5.5

Technický náčrtek

