



DIN 661/302 Ocel C4C/C10C Bez PU 4X50MM

Objednací číslo 39410.040.050

Značka -

UBB 500645359877

UNSPSC 31162201

EAN 8717077083073

BAL. od 250 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	4 mm
Délka	50 mm
Tvar hlavy	Se záпустnou hlavou
Materiál	Ocel
Technický materiál	C4C/C10C
Povrchová úprava	Bez PU

Standardy

BS	4620
DIN	661/302
ISO	1051

Technická specifikace

d1	4
d2	7
d3 (min.)	3.87
D (mm)	4
e (max.)	2
k ≈	2
L (mm)	50

Technický náčrt

