FABORY



Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a čepem DIN 1470 Automatová ocel 1,5X8MM

Objednací číslo	39700.015.008
Značka	-
UBB	950359117427
UNSPSC	31163215
EAN	8715492823038
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	1.5 mm
Délka	8 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

NEN	≈2601
DIN	1470
ISO	≈8739

Technická specifikace

c ≈	0.2
d1	1.5
d2 ≈	1.6
D (mm)	1.5
L (mm)	8
r ≈	1.5
Tolerance	h9
V	1.6

Technický nákres

