



Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a čepem DIN 1470 Automatová ocel 5X20MM

Objednací číslo 39700.050.020

Značka -

UBB 950359121791

UNSPSC 31163215

EAN 8715492823571

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	5 mm
Délka	20 mm
Materiál	Automatová ocel

Info V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

NEN	≈2601
ISO	≈8739
DIN	1470

Technická specifikace

c ≈	0.6
d1	5
d2 ≈	5.25
D (mm)	5
L (mm)	20
r ≈	5
Tolerance	h11
V	16.5

Technický náčrt

