



Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a čepem DIN 1470 Automatová ocel 8X70MM

Objednací číslo 39700.080.070

Značka -

UBB 950359124357

UNSPSC 31163215

EAN 8715492823854

BAL. od 50 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	8 mm
Délka	70 mm
Materiál	Automatová ocel

Info V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standards

ISO	≈8739
NEN	≈2601
DIN	1470

Technická specifikace

c ≈	1
d1	8
d2 ≈	8.3
D (mm)	8
L (mm)	70
r ≈	8
Tolerance	h11
V	40.5

Technický náčrt

