FABORY



Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Automatová ocel 1,5X4MM

Objednací číslo	39710.015.004
Značka	-
UBB	950359124431
UNSPSC	31163215
EAN	8715492823878
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	1.5 mm
Délka	4 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

ISO	≈8744
DIN	1471
NEN	≈2602

Technická specifikace

c ≈	0.2
d1	1.5
d2 ≈	1.6
D (mm)	1.5
L (mm)	4
r ≈	1.5
Tolerance	h9
V	1.6

Technický nákres

