



## Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Automatová ocel 1,5X5MM

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 39710.015.005     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 950359124506      |
| UNSPSC          | 31163215          |
| EAN             | 8715492823885     |
| BAL. od 200     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|          |                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Průměr   | 1.5 mm                                                                                                                                                              |
| Délka    | 5 mm                                                                                                                                                                |
| Materiál | Automatová ocel                                                                                                                                                     |
| Info     | V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15). |

### Standardy

|     |       |
|-----|-------|
| NEN | ≈2602 |
| DIN | 1471  |
| ISO | ≈8744 |

### Technická specifikace

|           |     |
|-----------|-----|
| c ≈       | 0.2 |
| d1        | 1.5 |
| d2 ≈      | 1.6 |
| D (mm)    | 1.5 |
| L (mm)    | 5   |
| r ≈       | 1.5 |
| Tolerance | h9  |
| V         | 1.6 |

### Technický náčrt

