



Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Automatová ocel 1,5X8MM

Objednací číslo 39710.015.008

Značka -

UBB 950359124761

UNSPSC 31163215

EAN 8715492823908

BAL. od 250 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	1.5 mm
Délka	8 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

NEN	≈2602
DIN	1471
ISO	≈8744

Technická specifikace

c ≈	0.2
d1	1.5
d2 ≈	1.6
D (mm)	1.5
L (mm)	8
r ≈	1.5
Tolerance	h9
V	1.6

Technický náčrt

