



Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Automatová ocel 6X20MM

Objednací číslo	39710.060.020
Značka	-
UBB	950359129893
UNSPSC	31163215
EAN	8715492824554
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	6 mm
Délka	20 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

DIN	1471
NEN	≈2602
ISO	≈8744

Technická specifikace

c ≈	0.8
d1	6
d2 ≈	6.3
D (mm)	6
L (mm)	20
r ≈	6
Tolerance	h11
V	22.8

Technický náčrt

