

## Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou do poloviny délky DIN 1472 Automatová ocel 1,5X6MM



Číslo produktu	39720.015.006
Značka	-
UBB	950359131931
UNSPSC	31163215
EAN	8715492824899
BAL. od 200	Pouze celé balení

### Technické parametry

d <sub>1</sub>	1.5
Průměr (mm)	1.5
Délka (L) (mm)	6
Poznámky	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN. Pro průměr otvoru d <sub>1</sub> (nom.) je doporučeno toleranční pole H11. Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název)	Automatová ocel

### Standardy

DIN	1472
ISO	8745

### Technická specifikace

c ≈	0.2
d <sub>2</sub> ≈	1.6
r ≈	1.5
Tolerance	h9
V	1.6

### Technický náčres

