



## Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou do poloviny délky DIN 1472 Automatová ocel 2,5X6MM

Objednací číslo 39720.025.006

Značka -

UBB 950359133424

UNSPSC 31163215

EAN 8715492825049

BAL. od 250 Pouze celé balení

### Technické parametry

|          |                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Průměr   | 2.5 mm                                                                                                                                                              |
| Délka    | 6 mm                                                                                                                                                                |
| Materiál | Automatová ocel                                                                                                                                                     |
| Info     | V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15). |

### Standardy

|     |       |
|-----|-------|
| DIN | 1472  |
| ISO | ≈8745 |
| NEN | ≈2603 |

### Technická specifikace

|           |      |
|-----------|------|
| c ≈       | 0.3  |
| d1        | 2.5  |
| d2 ≈      | 2.65 |
| D (mm)    | 2.5  |
| L (mm)    | 6    |
| r ≈       | 2.5  |
| Tolerance | h9   |
| V         | 4.25 |

### Technický náčrt

