



Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou do poloviny délky DIN 1472 Automatová ocel 2,5X16MM

Objednací číslo	39720.025.016
Značka	-
UBB	950359133838
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825087
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	2.5 mm
Délka	16 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

NEN	≈2603
DIN	1472
ISO	≈8745

Technická specifikace

c ≈	0.3
d1	2.5
d2 ≈	2.65
D (mm)	2.5
L (mm)	16
r ≈	2.5
Tolerance	h9
V	4.25

Technický náčrt

