



Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a zkosením DIN 1473 Automatová ocel 3X16MM

Objednací číslo	39730.030.016
Značka	-
UBB	950359659535
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825995
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	3 mm
Délka	16 mm
Materiál	Automatová ocel

Info V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

NEN	≈2604
DIN	1473
ISO	≈8740

Technická specifikace

c ≈	0.4
d1	3
d2 ≈	3.2
D (mm)	3
f ≈	1.3
L (mm)	16
r ≈	3
Tolerance	h9
V	6.15

Technický náčrt

