



Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a zkosením DIN 1473 Automatová ocel 4X36MM

Objednací číslo	39730.040.036
Značka	-
UBB	950359660681
UNSPSC	31163215
EAN	8715492826121
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	4 mm
Délka	36 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

NEN	≈2604
ISO	≈8740
DIN	1473

Technická specifikace

c ≈	0.4
d1	4
d2 ≈	4.25
D (mm)	4
f ≈	1.8
L (mm)	36
r ≈	4
Tolerance	h11
V	10.6

Technický náčrt

