



Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a zkosením DIN 1473 Automatová ocel 5X30MM

Objednací číslo	39730.050.030
Značka	-
UBB	950359661424
UNSPSC	31163215
EAN	8715492826220
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	5 mm
Délka	30 mm
Materiál	Automatová ocel

Info V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

NEN	≈2604
DIN	1473
ISO	≈8740

Technická specifikace

c ≈	0.6
d1	5
d2 ≈	5.25
D (mm)	5
f ≈	2
L (mm)	30
r ≈	5
Tolerance	h11
V	16.5

Technický náčrt

