

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A2 Min.50 M24X270

Objednací číslo	51000.240.270
Značka	-
UBB	500571247732
UNSPSC	31161620
EAN	8715494541213
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	270 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8x jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	270
P	3
s	36

Technický náčrt

