



Závitová tyč, délka 3 m DIN 976-1A Nerezocel A2 70 M22

Objednací číslo	51072.220.001
Značka	-
UBB	500633176275
UNSPSC	31161618
EAN	8715494611831
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M22
Délka	3000 mm
Třída	70
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M3 nebo M24 jsou minimální třídy vlastností 50.3 metry

Standardy

NF	E25-136
DIN	976-1A

Technická specifikace

d-D	M22
L (mm)	3000
P	2.5

Technický náčrt

