




Šestihranná matice DIN 934 Nerezocel A2 70 M20

Objednací číslo	51080.200.001
Značka	-
UBB	950355218484
UNSPSC	31161727
EAN	8715492267443
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Třída	70
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technická specifikace

d-D	M20
m	16
P	2.5
s	30

Technický náčrt

