



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Nerezocel A2 velké balení M1X4

Objednací číslo 51110.010.004

Značka -

UBB 500633178339

UNSPSC 31161504

EAN 8715494612043

BAL. od 1000 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M1
Délka	4 mm
Třída	70
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370

Technická specifikace

d-D	M1
Thread length (min.)	5
dk (max.)	1.9
Plný závit $L \leq$	5
k (max.)	0.6
L (mm)	4
n	0.25
P	0.25
t (min.)	0.2

Technický náčrt

