FABORY



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Nerezocel A2 velké balení M1X10

Objednací číslo	51110.010.010
Značka	-
UBB	500633178743
UNSPSC	31161504
EAN	8715494612081
BAL. od 1000	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M1
Délka	10 mm
Třída	70
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	≈4183
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NF	≈E25-123
NEN	≈2370

Technická specifikace

d-D	M1
Thread length (min.)	5
dk (max.)	1.9
Plný závit L ≤	5
k (max.)	0.6
L (mm)	10
n	0.25
P	0.25
t (min.)	0.2

Technický nákres

