



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezocel A2 70 M1,4X12

Objednací číslo 51110.014.012

Značka -

UBB 500633180053

UNSPSC 31161504

EAN 8715494612210

BAL. od 1000 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M1.4
Délka	12 mm
Třída	70
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	≈2370
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963
NF	≈E25-123

Technická specifikace

d-D	M1.4
Thread length (min.)	16
dk (max.)	2.6
Plný závit $L \leq$	16
k (max.)	0.84
L (mm)	12
n	0.3
P	0.3
t (min.)	0.28

Technický náčrt

