



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A2 70 M1X2

Objednací číslo 51120.010.002

Značka -

UBB 500571320737

UNSPSC 31161504

EAN 8715494118965

BAL. od 1000 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M1
Délka	2 mm
Třída	70
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
NEN	≈1602
BS	≈4183
ISO	≈1207

Technická specifikace

d-D	M1
Thread length (min.)	25
dk (max.)	2
Plný závit L ≤	30
k (max.)	0.7
L (mm)	2
n	0.25
P	0.25
t (min.)	0.25

Technický náčrt