



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A2 70 M1,2X3

Objednací číslo 51120.012.003

Značka -

UBB 950353255132

UNSPSC 31161504

EAN 8715492270603

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M1.2
Délka	3 mm
Třída	70
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	≈1207
DIN	84
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
NF	≈E25-127

Technická specifikace

d-D	M1.2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	2.3
Plný závit L ≤	30
k (max.)	0.8
L (mm)	3
n	0.3
P	0.25
t (min.)	0.3

Technický náčrt