FABORY



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A2 70 M1,2X3

Objednací číslo	51120.012.003
Značka	-
UBB	950353255132
UNSPSC	31161504
EAN	8715492270603
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M1.2
Délka	3 mm
Třída	70
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	≈4183
NF	≈E25-127
ISO	≈1207
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602

Technická specifikace

d-D	M1.2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	2.3
Plný závit L ≤	30
k (max.)	0.8
L (mm)	3
n	0.3
P	0.25
t (min.)	0.3

Technický nákres