FABORY



Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezocel A2 M2X4

Objednací číslo	51320.020.004
Značka	-
UBB	500571409936
UNSPSC	31161504
EAN	8715494121255
BAL. od 1000	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M2
Délka	4 mm
Třída	70
Typ drážky	Phillips
Tvar hlavy	Zápustná oválná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	966
NF	≈E25-120
ISO	≈7047

Technická specifikace

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
f ≈	0.5
Plný závit L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	4
Čís. křížové drážky	1
P	0.4

Technický nákres

