



Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezocel A2 M2X5

Objednací číslo 51320.020.005

Značka -

UBB 500571410090

UNSPSC 31161504

EAN 8715494121262

BAL. od 1000 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M2
Délka	5 mm
Třída	70
Typ drážky	Phillips
Tvar hlavy	Zápustná oválná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	≈7047
NF	≈E25-120
DIN	966

Technická specifikace

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
f ≈	0.5
Plný závit L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	5
Čís. křížové drážky	1
P	0.4

Technický náčrt

