



Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezocel A2 M2X12

Objednací číslo	51320.020.012
Značka	-
UBB	500571410413
UNSPSC	31161504
EAN	8715494121309
BAL. od 1000	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M2
Délka	12 mm
Třída	70
Typ drážky	Phillips
Tvar hlavy	Zápustná oválná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	≈7047
DIN	966
NF	≈E25-120

Technická specifikace

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
f ≈	0.5
Plný závit L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	12
Čís. křížové drážky	1
P	0.4

Technický náčrt

