



Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezocel A2 M2X16

Objednací číslo 51320.020.016

Značka -

UBB 500571410587

UNSPSC 31161504

EAN 8715494121316

BAL. od 1000 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M2
Délka	16 mm
Třída	70
Typ drážky	Phillips
Tvar hlavy	Zápustná oválná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	≈E25-120
DIN	966
ISO	≈7047

Technická specifikace

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
f ≈	0.5
Plný závit L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	16
Čís. křížové drážky	1
P	0.4

Technický náčrt

