



Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezocel A2 M2X20

Objednací číslo	51320.020.020
Značka	-
UBB	500633231047
UNSPSC	31161504
EAN	8715494592024
BAL. od 1000	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M2
Délka	20 mm
Třída	70
Typ drážky	Phillips
Tvar hlavy	Zápustná oválná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	≈E25-120
DIN	966
ISO	≈7047

Technická specifikace

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
f ≈	0.5
Plný závit L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	20
Čís. křížové drážky	1
P	0.4

Technický náčrt

