



Šestihranná kloboučková matice vysoká DIN 1587 Nerezocel A8 (1.4529) M6

Objednací číslo	52400.060.001
Značka	-
UBB	500695123124
UNSPSC	31161705
EAN	8715492003195
BAL. od 20	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A8 (1.4529)
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Info	HCR (High Corrosion Resistant) alloy 1.4529 is a so-called super austenitic stainless steel. It provides particularly good resistance to chloride induced stress corrosion and to local occurrences of corrosion such as pitting or crevice corrosion. This alloy is classified in the highest class CRC V (very strong, EN 1993-1-4) for components and fasteners. Fasteners in 1.4529 are therefore ideal for use in indoor swimming pools and traffic tunnels.
------	---

Standardy

NEN	1618
DIN	1587

Technická specifikace

d-D	M6
dk (max.)	9.5
h	12
m (max.)	5
P	1
s	10
t	8

Technický náčrt

