


Šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí DIN ≈965 A Nerezocel A4 80 M4X10



Objednací číslo	53345.040.010
Značka	-
UBB	500690309272
UNSPSC	31161504
EAN	8717077788930
BAL. od 1000	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	10 mm
Třída	80
Typ drážky	T-hvězdice
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	≈965
NF	≈E25-119-1
ISO	14581

Technická specifikace

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Plný závit L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	10
P	0.7
Drážka	20

Technický náčrt

