

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 80 M10X90

Objednací číslo	53510.100.090
Značka	-
UBB	950351832197
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318046
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	90 mm
Třída	80
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	90
P	1.5
s	17

Technický náčrt

