

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 80 M20X240

Objednací číslo	53510.200.240
Značka	-
UBB	500633310080
UNSPSC	31161620
EAN	8715494599931
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	240 mm
Třída	80
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Info
Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	240
P	2.5
s	30

Technický náčrt

