



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M10X75

Objednací číslo 53570.100.075

Značka -

UBB 500571284859

UNSPSC 31161605

EAN 8715494136372

BAL. od 50

Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	75 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	912
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
NF	E25-125
ISO	4762

Technická specifikace

b	32
d-D	M10
dk (max.)	16
Plný závit L ≤	40
k (max.)	10
L (mm)	75
P	1.5
s	8

Technický náčrt

