



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M20X110

Objednací číslo	53570.200.110
Značka	-
UBB	500571287829
UNSPSC	31161605
EAN	8715494542111
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	110 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standards

ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
DIN	912
BS	4168-1
ISO	4762
NEN	1241

Technická specifikace

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Plný závit L ≤	75
k (max.)	20
L (mm)	110
P	2.5
s	17

Technický náčrt

