

Šestihranná matice DIN 934 Nerezocel A4 80 M10

Objednací číslo	53580.100.001
Značka	-
UBB	950355231339
UNSPSC	31161727
EAN	8715492319845
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Třída	80
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závit	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technická specifikace

d-D	M10
m	8
P	1.5
s	17

Technický náčrt

