

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M12X230

Objednací číslo	55000.120.230
Značka	-
UBB	500571538973
UNSPSC	31161620
EAN	8715494120685
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	230 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Info
Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	230
P	1.75
s	19

Technický náčrt

