FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M12X280

Objednací číslo	55000.120.280
Značka	-
UBB	500571368199
UNSPSC	31161620
EAN	8715494143936
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	280 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	280
P	1.75
s	19

Technický nákres

